


EBC045

中央分配器

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

15...30 DC

防護等級

III

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

1

當前負載總數最大值

[A]

1

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

環境溫度變化

[°C]

-5...60



中央分配器

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

重量	[g]	125
尺寸	[mm]	28.8 x 30 x 129.5
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M8

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------


電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm



電氣連接 - 連接

連接器: 1 x M12; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm





連接

