




停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	6

輸出

電氣設計

NPN

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68; (1m / 7天)

機械技術數據

重量	[g]	109
----	-----	-----

EBC063



中央分配器

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

尺寸	[mm]	27 x 30 x 90.4
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量		4
連接器型號		M8

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件


附件(可選)	DIN軌道適配器:, E73006
	保護蓋: M8, E73005

注釋

包裝單位	1 件數
------	------


電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接 - 連接

連接器: 1 x M16; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的





連接

