


EBC065

中央分配器

ZDO8F039MSJ0010H10



應用	
特殊的性能	無滴素；鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	III
每個模塊/插槽最大電流負載 [A]	2
當前負載總數最大值 [A]	6
輸出	
電氣設計	NPN
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
環境溫度變化 [°C]	-5...60

EBC065



中央分配器

ZDO8F039MSJ0010H10

外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68
--------	---------------------

機械技術數據

重量 [g]	906	
材質	PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的	
成型體材料	PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的	
中央分配器的端口數量	8	
連接器型號	M8	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件

附件(可選)	DIN軌道適配器:, E73007 保護蓋: M8, E73005
--------	--------------------------------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.1 mm; 8 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (96 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的




EBC065



中央分配器

ZDO8F039MSJ0010H10

連接



芯線顏色：

- BK = 黑色
- BN = 棕色
- BU = 藍色
- GN = 綠色
- GY = 灰色
- PK = 粉紅色
- RD = 紅色
- VT = 紫色
- WH = 白色
- YE = 黃色