


# EBC112



## Y形分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...65 °C
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
UL認證	電源	Class 2
	文件數量UL	E191684
機械技術數據		
重量	[g]	30.2
材質		外殼: PA 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

# EBC112



## Y形分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


### 電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



### 電氣連接

#### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器：2 x M8；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm

