


EBC117



Y形分配器

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



| 應用 | |
|-------------------|------------------------------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂; 鍍金接點 |
| 無矽樹脂 | 是 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| 防護等級 | II |
| 每個模塊/插槽最大電流負載 [A] | 4 |
| 當前負載總數最大值 [A] | 4 |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 [°C] | -25...90 |
| 注意環境溫度 | cULus: ...65 °C |
| 存儲溫度 [°C] | -25...55 |
| 儲存濕度 [%] | 10...100 |
| 符合所述等級的其它儲存氣候條件 | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 機械技術數據 | |
| 重量 [g] | 37.2 |
| 材質 | 外殼: PA 橘黃色; 密封圈: FKM |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 |
| 注釋 | |
| 包裝單位 | 1 件數 |

EBC117




Y形分配器

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


電氣連接 - 插座

連接器：2 x M12；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



連接

