





應用		
特殊的性能		無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	6
輸出		
電氣設計		PNP



中央分配器


ZDOAF03BMSS0010H12

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	969.5
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量		10
連接器型號		M8
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	10 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
附件(可選)	保護蓋: 2 x M8, E73005	
	標籤: 11	
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 10 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 7.6 mm; 10 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)		
電氣連接 - 插座		
連接器: 1 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的		





連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色