
EBT005

中央分配器

ZDO8H050VAS000---KA



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	12；(...40 °C)
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60

EBT005

中央分配器

ZDO8H050VAS000---KA

外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	404.5
尺寸	[mm]	49.4 x 60 x 187
材質		外殼: PBT-GF30
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M12
附件		
供貨範圍		保護蓋: 2
		標籤: 10
		應用於彈簧夾的裝配工具
注釋		
包裝單位		1 件數


電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm

電氣連接 - 連接

接線端子座: 19 x ; 電纜插接式接頭: PG11

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm



EBT005

中央分配器

ZDO8H050VAS000---KA

連接

