

# EBT011



## Y形分配器

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



| 應用              |           |                                    |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 特殊的性能           | 無矽樹脂；鍍金接點 |                                    |
| 應用              | 邏輯AND功能   |                                    |
| 無矽樹脂            | 是         |                                    |
| 電氣數據            |           |                                    |
| 工作電壓            | [V]       | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| 防護等級            |           | II                                 |
| 每個模塊/插槽最大電流負載   | [A]       | 4                                  |
| 當前負載總數最大值       | [A]       | 4                                  |
| 工作條件            |           |                                    |
| 環境溫度            | [°C]      | -25...100                          |
| 注意環境溫度          |           | cULus: ...65 °C                    |
| 存儲溫度            | [°C]      | -25...55                           |
| 儲存濕度            | [%]       | 10...100                           |
| 符合所述等級的其它儲存氣候條件 |           | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| 外殼防護等級          |           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| 認證/測試           |           |                                    |
| UL認證            | 電源        | Class 2                            |
|                 | 文件數量UL    | E191684                            |
| 機械技術數據          |           |                                    |
| 重量              | [g]       | 35.5                               |
| 材質              |           | 外殼：PA 橘黃色；密封圈：EPDM                 |
| 滾花螺母的材料         |           | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)                 |

# EBT011



## Y形分配器

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

### 注釋

包裝單位

1 件數

### 電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接

