


EC3148




Y連接電纜

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



應用	
設計	適配器電纜
電氣數據	
工作電壓	[V] 8...32 DC
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...85
機械技術數據	
重量	[g] 109
材質	外殼: PBT 黑色; 插座: TPU 橘黃色; 密封圈: Viton
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接 - C	

連接器: 1 x AMP 連接器, 直型



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 黑色, Ø 5.1 mm; 5 x 0.5 mm²

電纜: 0.6 m, PUR, 黑色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.5 mm²

EC3148




Y連接電纜

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


電纜：0.6 m; 2 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - A

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接 - B

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

