


EC3158



導航和收音機的組合天線

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna



電氣數據	
電流損耗	[mA] < 24
介面	
GNSS	
頻帶	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
接口說明	工作電壓: 3...5,5 V DC 阻抗: 50 Ohm 極化: RHCP 垂直的 LNA: 27 ± 1 dB Rauschzahl: 2.2 dB
移動網絡	
頻帶	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
接口說明	阻抗: 50 Ohm 極化: 線性 垂直的
工作條件	
環境溫度	[°C] -40...85
外殼防護等級	IP 6K6
機械技術數據	
重量	[g] 366
安裝方式	Gewinde

EC3158



導航和收音機的組合天線

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

尺寸	[mm]	80 x 124 x 31
材質		PC 黑色
旋緊扭矩	[Nm]	< 5

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接 - GPS

電纜: 3 m

連接器: 1 x FAKRA

電氣連接 - GSM

電纜: 3 m

連接器: 1 x FAKRA