EVC506

Y連接電纜

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

請參閱“下載”下的技術說明



應用		
特殊的性能		無滷素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...90

EVC506

Y連接電纜

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

環境溫度變化	[°C]	-20...90
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	1022.5
成型體材料		TPU
密封材質		FKM
注釋		
説明		請參閱“下載”下的技術説明
包裝單位		1 件數

EVC506

Y連接電纜

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接



電氣連接 - 插座

連接器: M12; 成型體: TPU, 橘黃色; 密封圈: FKM

電氣連接 - 插頭

連接器: M12; 成型體: TPU, 橘黃色

EVC506

Y連接電纜

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

圖表



降額Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]