


EVC629



帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0020C05



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
總額定電流（UL）	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...75
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...75
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	772
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是

EVC629



帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0020C05

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	≥ 2 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接


電纜: 20 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 不連接螢幕



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色