


請參閱“下載”下的技術說明



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		CAN總線
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	32 DC; (芯線4+5: 5 V)
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4; (芯線4+5: 0,05)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
環境溫度變化	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	360.3
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外殼: TPU 黑色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性		是

EVC683



帶插座連接電纜

ADOAH050MSA0010H05

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


注釋	CAN總線終端電阻 (120 Ω)整合在M12連接器
說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

電氣連接


電纜：10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色