


# EVC713

帶插座連接電纜

ADOAH040MSP0010H04



## 應用

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性 |
| 無矽樹脂  | 是                    |

## 電氣數據

|           |     |                     |
|-----------|-----|---------------------|
| 工作電壓      | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| 防護等級      |     | II                  |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4                   |

## 工作條件

|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 環境溫度            | [°C] | -25...90                    |
| 環境溫度變化          | [°C] | -25...90                    |
| 存儲溫度            | [°C] | -25...55                    |
| 儲存濕度            | [%]  | 10...100                    |
| 符合所述等級的其它儲存氣候條件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 外殼防護等級          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 機械技術數據

|         |      |                       |
|---------|------|-----------------------|
| 重量      | [g]  | 665                   |
| 尺寸      | [mm] | 31.5 x 15.5 x 38      |
| 材質      |      | 外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅, 鍍鎳的               |
| 牽引鏈適用性  |      | 是                     |

# EVC713



## 帶插座連接電纜

ADOAH040MSP0010H04

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 5 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

### 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接


電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.2 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接



|      |       |
|------|-------|
|      | 芯線顏色: |
| BK = | 黑色    |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 藍色    |
| WH = | 白色    |