


Y連接電纜

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	24 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	183.1
成型體材料		TPU / TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		Viton
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

Y連接電纜

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

注釋

說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭 C


連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 黑色；鎖定：鎖定螺母, 黃銅, 鍍銀的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值！



電氣連接

電纜：2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



Y連接電纜

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS


電氣連接 - 插頭 A

連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 黑色；鎖定：鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm；請注意目標物的最大值！




電氣連接 - 插座 B

連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 黑色；鎖定：鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的；密封圈：Viton；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm；請注意目標物的最大值！



圖表



降額 $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]