




連接電纜

VSTGN040MSS00,5K04STAN040MSS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
設計		乙太網電纜, D 代碼
應用		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 工業應用/工廠自動化
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	30 AC / 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
環境溫度變化	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65; IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	73.1
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 3 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

連接電纜

VSTGN040MSS00,5K04STAN040MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: D; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



電氣連接

電纜: 0.5 m, PUR, 無滷素, 綠色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

連接



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

