


EVC959

帶插座連接電纜

ADOAH050MSE0002C05



應用		
特殊的性能	無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性	
應用	CAN總線	
電氣數據		
工作電壓	[V]	32 DC; (芯線4+5: 5 V)
當前負載總數最大值	[A]	4; (芯線4+5: 0,05 A)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K	
機械技術數據		
重量	[g]	215.45
尺寸	[mm]	38 x 15.5 x 31.5
成型體材料	TPU	
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的	
密封材質	FKM	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
注釋	CAN總線終端電阻 (120 Ω)整合在M12連接器	
包裝單位	1 件數	

EVC959



帶插座連接電纜


ADOAH050MSE0002C05

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 紫色, Ø 8.4 mm, 屏蔽; 紅色 / 黑色: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + 白色 / 藍色: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + 屏蔽: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BU = 藍色
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽