


EVC01E



PNP/NPN變流器模塊

Converter PNP-NPN

請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能	無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
與油漆兼容	是

電氣數據

工作電壓公差	[%]	10
工作電壓	[V]	< 24 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	0.1

輸出

開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
--------------	-----	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
環境溫度變化	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

認證/測試

MTTF	[年]	17562
------	-----	-------

機械技術數據

重量	[g]	154.9
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外殼: TPU 黑色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

EVC01E



PNP/NPN變流器模塊

Converter PNP-NPN

牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


注釋	應用於符合IEC 60947-5-2標準的感測器，帶常開操作
說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

電氣連接


電纜：5 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色