


EVC024



連接電纜

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...75

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...75

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

認證/測試

MTTF

[年]

20027

機械技術數據

重量

[g]

168

尺寸

[mm]

15.5 x 15.5 x 49.5

成型體材料

TPU

EVC024



連接電纜

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的	
密封材質	FKM	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

說明	請參閱“下載”下的技術說明	
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



EVC024



連接電纜

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

