



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC/DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4; (cULus: 3)

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...75

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...75

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

348.6

尺寸

[mm]

15.5 x 15.5 x 45

材質

外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於靈活應用的彎曲直徑

min. 10 x 電纜直徑

傳播速度

應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²

彎曲週期

> 5 Mio.

扭轉應力

± 180 °/m

EVC072



帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0010H05

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm
--



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色



圖表

降額 $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]