


EVC243



連接電纜

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...75 °C

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...75 °C

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

89.9

材質

外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

牽引鏈適用性

是



連接電纜

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜：2 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm

