


EVC315



連接電纜

VDOAF030MSS00,3H03STGF040MSS



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	3
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
注意環境溫度	cULus: ...80 °C
環境溫度變化 [°C]	-25...90
注意環境溫度 (移動的)	cULus: ...80 °C
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據	
重量 [g]	25.5
尺寸 [mm]	10 x 10 x 36
材質	外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期 > 5 Mio.
	扭轉應力 ± 180 °/m

EVC315



連接電纜

VDOAF030MSS00,3H03STGF040MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

