


EVF519

帶插頭連接電纜

ASTGN040VAS0005R04



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
設計		乙太網電纜, D 代碼
應用		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	30 AC / 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
總額定電流 (UL)	[A]	1.66
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
注意環境溫度		cRUus: ...65 °C
環境溫度變化	[°C]	0...80
注意環境溫度 (移動的)		cRUus: ...65 °C
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	330.5
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 51.5
材質		PP 無滷素
成型體材料		PP
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性		是

EVF519



帶插頭連接電纜

ASTGN040VAS0005R04

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 15 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



電氣連接

電纜: 5 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

連接



BU = 藍色
OG = 橘黃色
WH = 白色
YE = 黃色