


EVF541



乙太網連接電纜

VSTGN040VAS0020R04STAN040VAS



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
設計	乙太網電纜, D 代碼
應用	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	30 AC / 60 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...100
環境溫度變化 [°C]	0...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據	
重量 [g]	1291.2
材質	PP 無滷素
成型體材料	PP
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
傳播速度	min. 15 x 電纜直徑
彎曲週期	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
扭轉應力	> 1 Mio.
	± 180 °/m



乙太網連接電纜

VSTGN040VAS0020R04STAN040VAS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 傾斜型版本


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: D; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



電氣連接

電纜: 20 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

連接



電氣連接 - 直版

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

