


EVF554



乙太網連接電纜

VSTGN040VAS0020R04STGP040--S



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性	
設計	乙太網電纜, D 代碼	
應用	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 應用於食品工業的衛生及潮濕環境	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	30 AC / 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	1.5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
環境溫度變化	[°C]	0...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12插頭 / RJ45插頭: IP 20)
機械技術數據		
重量	[g]	1250
材質		黃銅 鍍鎳的; 外殼: PP 無鹵素
成型體材料		PP / PC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 15 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

EVF554



乙太網連接電纜

VSTGN040VAS0020R04STGP040--S

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭 M12


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm



電氣連接

電纜: 20 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

連接



電氣連接 - 插頭 RJ45

連接器: 1 x RJ45, 直型; 成型體: PC; 觸頭 接點: 鍍金的

