


EVF696



Y連接電纜

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 24 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	633.5
成型體材料		PP
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質		EPDM
中央分配器的端口數量		2
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

EVF696



Y連接電纜

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜: 10 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插頭 C

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PP, 灰色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm



電氣連接 - 插座 A

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PP, 灰色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接 - 插頭 B

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PP, 灰色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm





Y連接電纜

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

電氣連接 - 連接

連接

