


EVF074

帶插頭連接電纜

ASTAH050VAS0002P05



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
總額定電流 (UL)	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
注意環境溫度		cULus: ...65 °C
環境溫度變化	[°C]	0...100
注意環境溫度 (移動的)		cULus: ...65 °C
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	89.8
材質		PP 無滷素
成型體材料		PP
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

EVF074



帶插頭連接電纜

ASTAH050VAS0002P05

牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

芯線顏色:	
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色