


EVF126

帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0002P03



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	5...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
UL認證	電源	Class 2
機械技術數據		
重量	[g]	68.9
尺寸	[mm]	19 x 10 x 25.5
材質		外殼: PP 灰色; 密封圈: EPDM
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性		是

EVF126



帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0002P03

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接


電纜: 2 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



連接



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色