


EVF216



連接電纜

VDOGH030VAS0005P03STGF030VAS



| 應用 | | |
|---------------|-----------------------------|---|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性 | |
| 應用 | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境 | |
| 無矽樹脂 | 是 | |
| 電氣數據 | | |
| 工作電壓 [V] | < 50 AC / < 60 DC | |
| 防護等級 | III | |
| 當前負載總數最大值 [A] | 3 | |
| 工作條件 | | |
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | |
| 環境溫度變化 [°C] | 5...80 | |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |
| 機械技術數據 | | |
| 重量 [g] | 161.8 | |
| 尺寸 [mm] | 10 x 10 x 36 | |
| 材質 | 外殼: PP 無滷素; 密封圈: EPDM | |
| 滾花螺母的材料 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) | |
| 牽引鏈適用性 | 是 | |
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑 |
| | 傳播速度 | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ² |
| | 彎曲週期 | > 1 Mio. |
| | 扭轉應力 | ± 180 °/m |

EVF216



連接電纜

VDOGH030VAS0005P03STGF030VAS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 5.0 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

