

# EVF257



## 連接電纜

VDOAF040VAS0005P04STGH040VAS



| 應用        |      |                                           |
|-----------|------|-------------------------------------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性                      |
| 應用        |      | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境                           |
| 無矽樹脂      |      | 是                                         |
| 電氣數據      |      |                                           |
| 工作電壓      | [M]  | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| 防護等級      |      | III                                       |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 3                                         |
| 工作條件      |      |                                           |
| 環境溫度      | [°C] | -25...80                                  |
| 環境溫度變化    | [°C] | 5...80                                    |
| 外殼防護等級    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K               |
| 認證/測試     |      |                                           |
| UL認證      | 電源   | Class 2                                   |
| 機械技術數據    |      |                                           |
| 重量        | [g]  | 174.2                                     |
| 尺寸        | [mm] | 15.5 x 15.5 x 49                          |
| 材質        |      | 外殼：PP 無滷素；密封圈：EPDM                        |
| 滾花螺母的材料   |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)                        |
| 牽引鏈適用性    |      | 是                                         |



## 連接電纜

VDOAF040VAS0005P04STGH040VAS

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 1 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

## 注釋

包裝單位

1 件數

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



## 電氣連接

電纜: 5.0 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

