




| 應用        |                        |                                     |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| 特殊的性能     | 無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性       |                                     |
| 無矽樹脂      | 是                      |                                     |
| 電氣數據      |                        |                                     |
| 工作電壓      | [V]                    | 10...36 DC                          |
| 防護等級      |                        | II                                  |
| 當前負載總數最大值 | [A]                    | 4                                   |
| 輸出        |                        |                                     |
| 電氣設計      | PNP                    |                                     |
| 工作條件      |                        |                                     |
| 環境溫度      | [°C]                   | -25...70                            |
| 環境溫度變化    | [°C]                   | 5...70                              |
| 外殼防護等級    | IP 65; IP 67           |                                     |
| 機械技術數據    |                        |                                     |
| 重量        | [g]                    | 173.3                               |
| 尺寸        | [mm]                   | 26.5 x 15.5 x 36.5                  |
| 材質        | 外殼: TPU 黑色透明的；密封圈: FKM |                                     |
| 滾花螺母的材料   | 黃銅，鍍鎳的                 |                                     |
| 牽引鏈適用性    | 是                      |                                     |
| 牽引鏈適用性    | 應用於靈活應用的彎曲直徑           | min. 10 x 電纜直徑                      |
|           | 傳播速度                   | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|           | 彎曲週期                   | 1 Mio.                              |
|           | 扭轉應力                   | ± 180 °/m                           |

# EVS008



## 帶插座連接電纜

ADOAH032ZDB0005E03

### 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|    | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

### 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接


電纜: 5 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色