




應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性

應用

應用於食品工業的衛生及潮濕環境

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[M]

< 60 AC/DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

總額定電流 (UL)

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...100

注意環境溫度

cULus: ...50 °C

環境溫度變化

[°C]

5...100

注意環境溫度 (移動的)

cULus: ...50 °C

存儲溫度

[°C]

-25...55

儲存濕度

[%]

10...100

符合所述等級的其它儲存氣候條件

1K22/ DIN 60721-3-1

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

237.5

尺寸

[mm]

15.5 x 15.5 x 45

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

EVT010



帶插座連接電纜

ADOGH050VAS0005E05

密封材質	EPDM	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜： 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型；編碼： A; 成型體： PVC, 橘黃色；鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈： EPDM; 觸頭 接點： 鍍金的；旋緊扭矩： 0.6...1.5 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

芯線顏色：	
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色