




應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性

應用

應用於食品工業的衛生及潮濕環境

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[M]

< 250 AC / < 300 DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...100

注意環境溫度

cULus: ...50 °C

環境溫度變化

[°C]

5...100

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...50 °C

存儲溫度

[°C]

-25...55

儲存濕度

[%]

10...100

符合所述等級的其它儲存氣候條件

1K22/ DIN 60721-3-1

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

112.5

尺寸

[mm]

15.5 x 15.5 x 49

材質

外殼: PVC 橘黃色

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

牽引鏈適用性

是

EVT071



帶插頭連接電纜

ASTGH040VAS0002E04

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色