

EVT343

帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0060E04



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
注意環境溫度		cULus: ...50
環境溫度變化	[°C]	5...100
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...50
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	2237
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外殼：PVC 橘黃色；密封圈：EPDM
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性		是

EVT343



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0060E04

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接


電纜：60 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型; 編碼：A; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



連接



BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色