


# EVT358

帶插頭連接電纜

ASTGH050VAS0010E05



## 應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性

應用

應用於食品工業的衛生及潮濕環境

無矽樹脂

是

## 電氣數據

工作電壓

[M]

< 60 AC/DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

總額定電流 (UL)

[A]

3

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-25...100

注意環境溫度

cULus: ...50

環境溫度變化

[°C]

5...100

注意環境溫度 (移動的)

cULus: ...50

存儲溫度

[°C]

-25...55

儲存濕度

[%]

10...100

符合所述等級的其它儲存氣候條件

1K22/ DIN 60721-3-1

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## 機械技術數據

重量

[g]

452

尺寸

[mm]

15.5 x 15.5 x 49

材質

外殼: PVC 橘黃色

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

# EVT358



## 帶插頭連接電纜

ASTGH050VAS0010E05

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 是            |                                                 |
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 1 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

### 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯線顏色: |
| BK = | 黑色    |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 藍色    |
| GY = | 灰色    |
| WH = | 白色    |