


EVW070



帶插座連接電纜

ADOGF030SCS0010T03



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		焊接應用
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...85
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度(移動的)		cULus: ...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVW070



帶插座連接電纜

ADOGF030SCS0010T03

機械技術數據		
重量 [g]	259.2	
尺寸 [mm]	10 x 10 x 31	
材質	外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM	
滾花螺母的材料	黃銅, 防黏性的	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 2 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接
電纜: 10 m, PUR, 無鹵素, 灰色, Ø 4.5 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M8, 直型; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



連接



芯線顏色:

- BK = 黑色
- BN = 棕色
- BU = 藍色