



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用	焊接應用
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓 [M]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	3

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...90
注意環境溫度	cULus: ...75
環境溫度變化 [°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）	cULus: ...75
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量 [g]	109
材質	外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料	黃銅, 防黏性的
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期
	> 2 Mio.
	扭轉應力
	± 180 °/m



連接電纜

VDOGF040SCS0003T04STGH040SCS

注釋

注釋

無標籤支架

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，防黏性的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜：3 m, PUR, 無滷素，灰色，Ø 4.5 mm；無輻射(可重複利用)；抗焊渣；4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，防黏性的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm

