


EY3090



應用於連接安全光幕的連接電纜
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
設計		應用於連接帶有 OSSD 的安全光幕 / 安全光柵，應用於接收器
應用		應用於自動操作配置
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	47
材質		TPU 橘黃色；PA
成型體材料		TPU / PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

EY3090



應用於連接安全光幕的連接電纜


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

電氣連接

電纜: 0.1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU / PA, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm




電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU / PA, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



連接



	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色