

I85004




電感式管狀感測器

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：I85008

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 感應面
- 2 LED 操作狀態
- 3 LED 開關狀態



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	< 20
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	70 x 20 x 12
應用		
工作原理		動態
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...35 DC
電流損耗	[mA]	< 25
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200



電感式管狀感測器

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	< 20
鋼球直徑的分辨率	[mm]	1
部件最大速度	[m/s]	35
反應時間		
脈衝延長	[ms]	100
下降時間最大值	[ms]	100
反應時間	[ms]	< 0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	30
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	70 x 20 x 12
材質		外殼: PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		張力帶: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M8; 編碼: A		
		

I85004

電感式管狀感測器

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS



連接

