


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2

應用

特殊的性能	抗電磁干擾的
抗壓強度 [psi]	3000
抗電磁干擾的	是

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	15
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	20
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是



耐壓位置感測器

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

監控範圍		
感應距離	[mm]	2
實際感應距離 Sr	[mm]	$2 \pm 10\%$
精度/偏差		
校正系數		不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	5
開關點偏移	[Sr的百分比]	-0.5...0.5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	181.44
安裝		齊平安裝
氣缸型號		氣動和液壓缸
材質		鋁
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

