



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
感應距離 [mm]	20
外殼	圓柱形的
尺寸 [mm]	Ø 34 / L = 82

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	40
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	20
實際感應距離 Sr [mm]	20 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...16.2

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.54 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.46
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

IB5110



電感式感測器

IB-4020-CPKG/10m

機械技術數據

外殼	圓柱形的	
安裝	非齊平安裝	
尺寸 [mm]	Ø 34 / L = 82	
材質	PBT	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	安裝卡箍: 1
------	---------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PVC; 4 x 0.5 mm²

連接



BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色