

IB5117

電感式感測器


IB-3030-BPKG/US-100-DPS



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IB5125

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	30
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	5; (24 V)
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	7
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	30
實際感應距離 Sr	[mm]	30 ± 10 %

IB5117



電感式感測器

IB-3030-BPKG/US-100-DPS

工作距離	[mm]	0...24.3	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼		圓柱形的	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	Ø 34	
材質		PBT	
附件			
供貨範圍		安裝卡箍: 1	
注釋			
包裝單位		1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

