




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: ID0034

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸出功能		常開
感應距離	[mm]	40
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
反相保護		否

輸出

輸出功能		常開
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	5.5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	2.5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	300
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	4
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	40
檢測距離可設		是

ID0011



電感式感測器

IDE2040-ABOW/TS-700-A

工廠設定檢測距離	[mm]	40
實際感應距離 Sr	[mm]	40 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...32.4

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度	[°C]	0...50
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
材質		PPE 改良的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍		螺絲刀: 1
------	--	--------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x Ø 28 mm; 編碼: A





電感式感測器

IDE2040-ABOW/TS-700-A

連接

