


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能	常開
感應距離 [mm]	50
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	92 x 80 x 40

應用

特殊的性能	防黏性的
-------	------

電氣數據

頻率AC [Hz]	47...63
工作電壓 [V]	20...140 AC / 10...140 DC
防護等級	I
反相保護	是

輸出

輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	6
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	6
最小的負載電流 [mA]	5.5
漏電流最大值 [mA]	1.7 (140 V AC/DC)
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	450
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	450
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
開關頻率DC [Hz]	25



電感式感測器

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	50
工作距離	[mm]	0...40.5; (帶低碳鋼(ST37)齊平安裝)
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.85 / 黃銅: 0.48 / 鋁: 0.46 / 銅: 0.38
遲滯	[Sr的百分比]	3...20
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
材質		外殼: 模壓鑄鋅; PPO 防黏性的; 感應面: PPO 防黏性的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	操作	1 x LED, 綠色
	短路	LED, 紅色/綠色 交替閃爍
附件		
供貨範圍		密封插頭: 1
注釋		
包裝單位		1 件數

ID0051



電感式感測器

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C; 鎖定: 黃銅, 白青銅-鍍層

