


IE5244

電感式感測器

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	1.4
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 50

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
反相保護	否

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	300
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	1.4
實際感應距離 Sr [mm]	1.3 ± 10 %
工作距離 [mm]	1.05

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...20

工作條件

環境溫度 [°C]	-15...70
外殼防護等級	IP 65

機械技術數據

外殼	螺紋結構
----	------

IE5244



電感式感測器

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 50
螺紋代號	M8 x 1
材質	外殼: 黃銅 鍍鎳的; 感應面: PBT

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接

