


IE5324

電感式感測器

IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	2
實際感應距離 S_r [mm]	$2 \pm 10 \%$
工作距離 [mm]	0...1.62

精度/偏差

校正系數	銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

IE5324



電感式感測器

IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	3 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	2804
機械技術數據		
重量	[g]	39.5
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; LCP
旋緊扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.8 m, PUR; 防火的(FRNC); 3 x 0.14 mm ²		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 可旋轉的		


IE5324

電感式感測器

IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS



連接



圖表

安裝

