




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	1.5
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 37

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.8
漏電流最大值 [mA]	0.4
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	1.5
實際感應距離 Sr [mm]	1.5 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...1.2

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度 [°C]	0...60
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------



IE5374



電感式感測器

IEB21,5-BRKG/0,5M

機械技術數據		
重量	[g]	30.6
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 37
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP
旋緊扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.5 m, PPU; 2 x 0.14 mm ²		
連接		



BN = 棕色
BU = 藍色

IE5374

電感式感測器

IEB21,5-BRKG/0,5M



圖表

安裝

