


# IF5790



電感式感測器

IFK3004-BPKG/AS-514-TPS R

停產產品 - 存檔登錄



## 產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	4
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1

## 電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	7.8; (24 V)
反相保護		是

## 輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	1400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

## 監控範圍

感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %

# IF5790



## 電感式感測器

IFK3004-BPKG/AS-514-TPS R

工作距離	[mm]	0...3.25
<b>精度/偏差</b>		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
<b>機械技術數據</b>		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的; PBT
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	開關狀態	4 x 90° LED, 紅色
<b>附件</b>		
供貨範圍		固定螺母: 2
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數
<b>電氣連接 - 插頭</b>		
連接器: 1 x M8; 編碼: A		
		

# IF5790

電感式感測器

IFK3004-BPKG/AS-514-TPS R



## 連接

