


IF6028



帶IO-Link接口的類比電感式接近開關

IFK4002A1PKG/IO/US



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
通信接口	IO-Link
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 70

電氣數據

工作電壓 [V]	15...30 DC
電流損耗 [mA]	< 30
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	200
類比電流輸出 [mA]	4...20; (線性; 梯度: 8,889 mA/mm; 應用於正面接近和由低碳鋼制成的目標: 12 x 12 x 1 mm)
負載最大值 [Ω]	500; ($U_b \leq 18$ V;; 負載最大值 ≤ 400 Ω)
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

測量範圍 [mm]	0.2...2
IO-Link開關點 [mm]	0.38...1.87

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	3...15
注意滯後	可設定參數
類比輸出的線性誤差 [%]	± 1 ; (測量範圍終值)
重複性類比輸出 [%]	± 1 ; (測量範圍終值)



帶IO-Link接口的類比電感式接近開關

IFK4002A1PKG/IO/US

溫度係數	[%/K vom MEW]	±0,15
溫度變化率		± 5 %; (測量範圍終值)
反應時間		
反應時間	[ms]	< 10
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9
外形		Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO模式		是
必需的mater port type		A
處理周期最小值	[ms]	3.2
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	過程值	16
	設備狀態	4
	二進制開關信息	2
IO-Link功能(非週期性)		開關循環計數器; 開啟循環計數器; 運作小時數計數器; 內部溫度; 應用特定標籤
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1205
注釋		更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
抗振強度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊
持續抗衝擊性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期
MTTF	[年]	217
包括嵌入式軟體		是
UL認證	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認證編號	A023
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	30

IF6028



帶IO-Link接口的類比電感式接近開關

IFK4002A1PKG/IO/US

外殼	螺紋結構
安裝	齊平安裝
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 70
螺紋代號	M12 x 1
材質	外殼：黃銅 白青銅-鍍層；感應面：PBT 橘黃色；LED視窗：PEI；固定螺母：黃銅 白青銅-鍍層
旋緊扭矩 [Nm]	7

顯示器/操作件		
顯示	測量範圍內目標	4 x LED, 黃色 燈
	測量範圍外目標	4 x LED, 黃色 閃爍

附件		
供貨範圍	固定螺母：2	


注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12；編碼：A



連接



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link