


IF6130

電感式感測器

IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP



符合客戶特別指定參數設定



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 38

應用

特殊的性能	增長的感應距離
-------	---------

電氣數據

工作電壓 [V]	5...30 DC
電流損耗 [mA]	< 32
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	50
開關頻率DC [Hz]	700
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	2
實際感應距離 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...1.62
增長的感應距離	是

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10


IF6130



電感式感測器

IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	3 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	2972
機械技術數據		
重量	[g]	52
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 38
螺紋代號		M12 x 1
材質		螺紋套筒: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT; 固定螺母: 黃銅; 端蓋: TPU
旋緊扭矩	[Nm]	7
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
注釋		該單元內部插腳1和3之間的電阻(12 kOhm), 插腳3和4之間的電阻(1.2 kOhm).
說明		符合客戶特別指定參數設定
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.4 m, PVC; 3 x 0.34 mm ²		
連接		



	芯線顏色
BN	棕色
BK	黑色
BU	藍色

IF6130

電感式感測器

IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP



連接器: 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4)
